

## Soluzione taratura conducibilità secondo EN 10204

**ref. temp. + 25°C - 147 µS/cm - 500 ml**

Soluzione taratura conducibilità secondo EN 10204.

Le soluzioni conduttive sono utilizzate per la calibrazione della maggior parte degli strumenti per la conducibilità. Per calibrare uno strumento, scegliere una soluzione conduttiva più vicina all'intervallo di misurazione e calibrare lo strumento per ottenere una precisione ottimale del sistema.

Disponibile con diversi intervalli

Disponibile in diversi formati

Su richiesta è fornibile certificato di calibrazione



µ

Codice	Descrizione	conducibilità a 25°C	Quantità ml
7506032	Soluzione taratura conducibilità secondo EN 10204	147 µS/cm	500