

Soluzione taratura conducibilità in bustine

rif. temperatura + 25°C

Soluzione taratura conducibilità in bustine da 25 ml. Le soluzioni conduttive sono utilizzate per la calibrazione della maggior parte degli strumenti per la conducibilità.

Per calibrare uno strumento, scegliere una soluzione conduttiva più vicina all'intervallo di misurazione e calibrare lo strumento per ottenere una precisione ottimale del sistema.



Codice	Descrizione	conducibilità a 25°C	Nr bustine
7506059	Soluzione taratura conducibilità in bustine da 25 ml EC 84 $\mu\text{S-cm}$ con certificato di analisi	84 $\mu\text{S-cm}$	20
7506062	Soluzione taratura conducibilità in bustine da 25 ml EC 1413 $\mu\text{S-cm} \pm 1\%$, con certificato di analisi	EC 1413 $\mu\text{S-cm} \pm 1\%$	20
7506068	Soluzione taratura conducibilità in bustine da 25 ml EC 12880 $\mu\text{S-cm} \pm 1\%$, con certificato di analisi	EC 12880 $\mu\text{S-cm} \pm 1\%$	20