

Buretta digitale TITRETTE -10 ml, con RS232

Titolazione direttamente dalla bottiglia con precisione di Classe A

Precisa

La titolazione precisa richiede un elevato grado di precisione.

La Titrette® è la prima buretta da applicare su una bottiglia a operare entro i limiti di errore di Classe A per le burette in vetro.

Il display digitale del volume erogato facilita la lettura accurata del volume e previene errori di lettura, contribuendo così alla precisione e all'affidabilità del processo.

Facile da usare ed efficiente

La buretta da bottiglia Titrette® rende le operazioni di titolazione di routine notevolmente più facili ed efficienti.

Le grandi manopole zigrinate sono facili da girare. Il rapporto di trasmissione consente di riempire rapidamente lo strumento, ma anche di erogare liquidi goccia a goccia lentamente e con precisione, con una precisione al microlitro fino a 20 µl.

Molte funzioni aggiuntive semplificano il lavoro.

Non è necessario passare dalla modalità di riempimento a quella di titolazione. Grazie al senso di rotazione delle manopole, lo strumento rileva automaticamente se si sta eseguendo il riempimento o la titolazione.

Se lo strumento non è stato completamente innescato, è possibile interrompere la titolazione premendo il pulsante Pausa.

Premere nuovamente il pulsante Pausa per riprendere la titolazione.

Il tubo di titolazione può essere regolato orizzontalmente e verticalmente.

Ciò offre flessibilità nel posizionamento dello strumento, ad esempio quando si utilizza un agitatore magnetico o flaconi di diverse dimensioni.

Leggera e compatta

La Titrette® è leggera e compatta e, grazie al suo design robusto, può essere utilizzata anche in spazi ristretti, senza bisogno di alimentazione elettrica.

Il design compatto e il peso ridotto garantiscono un'elevata stabilità.

Lo strumento può essere smontato in pochi minuti per la pulizia, la sostituzione dell'unità di dosaggio o delle batterie.

Inoltre, grazie alla tecnologia Easy Calibration, è possibile effettuare regolazioni di calibrazione in modo rapido e semplice, senza bisogno di attrezzi.

Scoprite quanto può essere facile ed efficiente la titolazione di precisione con la buretta da flacone Titrette®.



+ **Conforme** ai limiti di errore per burette in vetro di Classe A secondo **DIN EN ISO 385 e ASTM 287**

+ **Calibrabile facilmente e senza attrezzi**, grazie alla tecnologia Easy Calibration

+ **Adatta a molti tipi di fluidi di titolazione** (concentrazione massima 1 mol/l)

+ **Finestra di ispezione ambrata** (inclusa) per proteggere i fluidi fotosensibili

+ **Interfaccia RS232** opzionale per la trasmissione diretta dei dati a un PC

Codice	Descrizione	volume ml	tipo standard	con interfaccia RS232
534760241	Buretta digitale TITRETTE -10 ml, con RS232	10	-	x